

# BESTELLSCHEIN

## IHRE PRÄMIE

Art.-Nr.	Marken pro Stück	Stück	Einzulösende Wertmarken
Sekundenkleber	2913	15	
Silikon-Farbmuster	2808	40	
AuRe-X Kopfhörer	3782	65	
8 Kartuschen HL SOFT Automix 1	352	75	
8 Kartuschen HL SOFT Automix 2	3861	75	
8 Kartuschen HL SPEED	3706	100	
8 Kartuschen HL FLOW	3707	115	
Injektor DS 53	3711	120	
Injektor DMA 50	1026	120	
SOWEI UNLIMITED	2924	170	
Kaffeemaschine	4097	200	
AURISIT Hocker	4066	570	
AURISIT Tisch	4067	570	
Apple iPad	3772	750	

## IHRE KONTAKTDATEN

Name	Vorname
Firma	
Straße & Hausnummer	
PLZ & Ort	



## DIE WERTMARKEN VON HÖRLUCHS®

Für jede bestellte Otoplastik erhalten Sie eine Wertmarke von Hörluchs®. Bereits ab 15 gesammelten Marken stehen Ihnen attraktive Prämien zur Auswahl. Praktisch für Sie: Die Versteuerung übernehmen wir.

## UND SO FUNKTIONIERT ES

1. Wählen Sie eine oder mehrere Prämien aus.
2. Füllen Sie den Bestellschein vollständig aus.
3. Schicken Sie ihn mitsamt der einzulösenden Wertmarken an:

**Hörluchs Hearing GmbH & Co. KG**  
**Friedrich-Köchert-Str. 4**  
**91217 Hersbruck**

Hörluchs Hearing GmbH & Co. KG  
Bergseestraße 10 | 91217 Hersbruck

[hoerluchs.com](http://hoerluchs.com)

Irrtümer, Druck- oder andere Fehler sind vorbehalten und HÖRLUCHS® übernimmt keine Haftung. iPad® is a registered trademark of Apple, Inc., Senseo® is a registered trademark of Douwe Egberts and Philips. Version: 2/21/1624a

# MARKEN SAMMELN PRÄMIEN KASSIEREN

**HÖRLUCHS®** 

MADE IN GERMANY

# MACHEN SIE AUS MARKEN PRÄMIEN



**015** **SEKUNDENKLEBER**  
zur Schallschlauchbefestigung (10g)  
speziell für Hörluchs® entwickelt,  
biokompatibel mit medizinischer Freigabe

**040** **SILIKON-FARBMUSTER**  
ein Set Materialmuster: 9 Farben,  
4 Härtegrade (35, 40, 60 und 70 Shore)



**065** **AURE-X KOPFHÖRER**  
Leichter Kopfhörer, ideal für die digitale  
Funktionsprüfung mit AuRe-X  
Weitere Infos: [aurex.hoerluchs.com](http://aurex.hoerluchs.com)

**075** **8x HL SOFT**  
Abformmaterial (je 50 ml), verhält sich drucklos  
und besitzt optimale Fließigenschaften,  
erhältlich für Automix 1 oder Automix 2




**100** **8x HL SPEED**  
Abformmaterial (je 50 ml), Automix 2, mit  
Farbumschlag beim Aushärten, extra schnell

**115** **8x HL FLOW**  
Abformmaterial (je 50 ml), Automix 2  
speziell für DIC-Anpassungen



**120** **INJEKTOR DS 53**  
für Automix 2 Doppelkartuschen wie  
HL SOFT (Art. 3861), HL SPEED und HL FLOW

**120** **INJEKTOR DMA 50**  
für Automix 1 Doppelkartuschen wie  
HL SOFT (Art. 352)



**170** **SOWEI UNLIMITED**  
ein Paar Gehörschutz mit linearer Dämmung  
und wechselbarem Filter

*Senseo*



**200** **KAFFEEMASCHINE**  
Philips Senseo Select CSA250/10  
mit Kaffeestärkewahl Plus, Memo-Funktion,  
Crema Plus, gebürsteter Stahl



**570** **AURISIT HOCKER**  
Robust mit stabilem Standfuß, flexibles  
Arbeiten am Kunden, Sitzhöhe 50 bis 70 cm,  
Sitzfläche 360° drehbar, Made in Italy

**570** **AURISIT TISCH**  
Ideal bei Abformungen oder Beratungen,  
Tischhöhe verstellbar: 54 bis 80 cm,  
Tischplatte kratzfest und 360° drehbar



 iPad

**750** **APPLE IPAD**  
10,2 Zoll, 32 GB, Space Grau, Wi-Fi